



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Germicidní kompaktní zářivka UVC (254nm),
provoz na elektronický předřadník

KLD-L 24W UVC 2G11 GERMICIDAL

Objednací číslo
224101000

Jednotkový EAN
8595209932198



Obecné informace

Název položky	KLD-L 24W UV-C 2G11 GERMICIDAL
Typ/popis výrobku	Germicidal fluorescent lamps
Varianta výrobku/model	Compact fluorescent lamps
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	10000 h
Barva	Ostatní
Typ patice	2G11 (4-pins)
Stmívatelné	Ano
Amalgámová technologie	Ne
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

Elektrické údaje

Nominální příkon	24 W
Jmenovitý příkon (W)	24,0 W
Provozní napětí (V)	87 V
Typ napětí	AC
Provoz bez externího předřadníku	Ne
Příkon světelného zdroje	24 W
Nominální proud	0,345 A
Celkový příkon svítidla	24 W

Provozní informace

Produkce ozónu	Ne
Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Desinfekce/desinfection

Integrovaný zapalovač	Ne
Vhodné pro provoz s elektronickým předřadníkem	Ano
Pracovní teplota okolí	25 °C
Počet světelných segmentů	2
Pro speciální aplikace	Sterelizace

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	40 x 18 x 318 mm
Způsob balení	50 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	115 g
Čistá hmotnost výrobku	95 g
Celková délka	318 mm
Průměr	42 mm

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	10000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	50,0 %
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	10000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	24 kWh/1000h

Světelné parametry

Typ spektra	Ultrafialové/ultraviolet
Dominantní vlnová délka	253,7 nm
UVC záření	Ano
Typ UV záření	UVC
Souřadnice chromatičnosti X	0.227
Souřadnice chromatičnosti Y	0.240

Záření v oblasti UV spektra

Výkon UV-C záření	7,10 W
-------------------	--------

Bezpečnost

Životu nebezpečné záření	Ano
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	5,00 mg
------------------	---------

Energetické údaje

Jmenovitá účinnost po 100 h	99,99 %
-----------------------------	---------

Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

2.000 h	98,2 %
8.000 h	87,0 %

Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)

2.000 h	97,5 %
8.000 h	93,0 %

Bezpečnostní pokyny

Při výměně zářivkové trubice nejprve odpojte svítidlo od přívodu elektrického proudu. Nejprve vyjměte použitou zářivku ze svítidla a teprve poté instalujte novou. Dbejte přitom zvýšené opatrnosti aby nedošlo k rozbití výrobku. Instalaci nové zářivky provádějte lehkým zasunutím a pootočením do patič svítidla na libovolnou stranu. Výrobek používejte pouze ve svítidlech, která jsou pro tento typ světelného zdroje určena. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nevhodným zapojením, připojením na nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo škody, které vzniknou použitím nevhodného světelného zdroje. Dodržujte provozní hodnoty uvedené na výrobku. Výrobek nevystavujte nevhodným povětrnostním vlivům, nebo vysokým teplotám, pokud není výslovně uvedeno, že je výrobek k provozu za těchto podmínek určen. Při montáži, zapojování či demontáži postupujte podle všeobecně platných zásad dodržování bezpečnosti práce. Po instalaci nové zářivky svítidlo uzavřete originálními kryty - zabráníte tak případnému úrazu zásahem elektrického proudu. Teprve poté připojte svítidlo k elektrickému obvodu.

Upozornění

Zářivkové trubice všech typů potřebují k provozu předřadník odpovídajícího typu. Vhodný typ předřadníku najdete v detailu položky (doplňující produkty). Kvalita a typ předřadníku silně ovlivňuje životnost zářivky. NBB Bohemia nenes odpovědnost za zkrácení životnosti zářivky v případech, kdy je zářivka připojena na typ předřadníku, který NBB Bohemia s.r.o. nedodává, neboť v takovém případě nemůžeme garantovat vhodnost použití předřadníku k dodávané zářivkové trubici. Při přímém zapojení na napětí elektrické sítě bez použití předřadníku dojde ke zničení zářivky. Zářivkové trubice nejsou vhodné pro připojení na pohybová čidla, nebo pro připojení na zařízení s častým spínáním. Časté spínání způsobuje zkrácení životnosti zářivky. Za časté spínání se považuje spínání zářivky v intervalu kratším než 20 minut.

Varování

V případě rozbití v uzavřené místnosti doporučujeme větrat, aby se zmírnila koncentrace rtuťové páry. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Neprodleně odstraňte střepy a to tak, aby nedošlo ke zranění. Po odstranění střepů použijte technické prostředky, které jsou určeny pro dekontaminaci rtuti. Za tímto účelem dodáváme dekontaminační soupravy, které si můžete objednat telefonicky, nebo v našem internetovém obchodě. Dekontaminační sada by neměla chybět zejména v provozovnách, kde hrozí nebezpečí rozbití světelných zdrojů s obsahem rtuti, jako jsou obchody, sklady, ale mohou se uplatnit také v domácnostech. V případě nevolnosti poskytněte první pomoc a přivolejte lékaře.

Popis

Záříč UV-C patice 2G11, vlnová délka 254 nm. Nebezpečné ultrafialové záření!

Technický výkres



