



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

High Colour Temperature

**MHK 1500/2 DX JENBO®
(High Colour Temp.) Sfc
10-4**

Objednací číslo

800296000

Jednotkový EAN

8595209940094



Obecné informace

Název položky	1500 - 2
Specifikace výrobce	1500 - 2
Typ/popis výrobku	Vysokotlaká výbojka
Varianta výrobku/model	S oboustrannou paticí
Značka/výrobce	JENBO
Typ zdroje	Metal halide/Metalhalogenidová
Nominální životnost (h)	750 h
Typ patice	SFC10-4
Stmívatelné	Ne
Délka oblouku	7,0 mm
Provozní napětí zdroje	100 - 105 V

Elektrické údaje

Nominální příkon	1500 W
Jmenovitý příkon (W)	1500,0 W
Provozní napětí (V)	100 - 105 V
Typ napětí	AC
Příkon světelného zdroje	1500 W
Technologie	Metal-halogen
Nominální proud	13,0 A

Provozní informace

Horký restart	Ano
Provozní poloha	Libovolná

Zamýšlený způsob použití	Studiové osvětlování a projekční technika
--------------------------	--

Provozní poloha hořáku	Libovolná
------------------------	------------------

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Uzavřená svítidla
----------------	--------------------------

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø25 x 136 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnost výrobku	92 g
Čistá hmotnost výrobku	36 g
Celková délka	136 mm
Průměr	25 mm
Tvar baňky	S oboustrannou paticí
Počet hořáků	1

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	750 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	750 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	1650 kWh/1000h

Světelné parametry

Délka oblouku	7,0 mm
Světelný tok (lm)	135000 lm
Barevná teplota CCT	7200 K
Index barevného podání CRI	90 Ra
Kód barvy	972

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	---

Energetické údaje

Měrný výkon	92 lm/W
-------------	----------------

Varování

V případě rozbití v uzavřené místnosti doporučujeme větrat, aby se zmírnila koncentrace rtuťové páry. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Neprodleně odstraňte střepy a to tak, aby nedošlo ke zranění. Po odstranění střepů použijte technické prostředky, které jsou určeny pro dekontaminaci rtuti. Za tímto účelem dodáváme dekontaminační soupravy, které si můžete objednat telefonicky, nebo v našem internetovém obchodě. Dekontaminační sada by neměla chybět zejména v provozovnách, kde hrozí nebezpečí rozbití světelných zdrojů s obsahem rtuti, jako jsou obchody, sklady, ale mohou se uplatnit také v domácnostech. V případě nevolnosti poskytněte první pomoc a přivolejte lékaře.

Upozornění

Vysokotlaké výbojky potřebují k provozu předřadník odpovídajícího typu. Kvalita a typ předřadníku silně ovlivňuje životnost výbojky. NBB Bohemia nenes odpovědnost za zkrácení životnosti výbojky, nebo za její poškození, případně za poškození svítidla v případech, kdy je výbojka připojena na nevhodný typ předřadníku, nebo na předřadník který NBB Bohemia s.r.o. nedodává, neboť v takovém případě nemůžeme garantovat vhodnost použití předřadníku k dodávané výbojce. Při přímém zapojení na napětí elektrické sítě bez použití předřadníku dojde ke zničení výbojky. Vysokotlaké výbojky nejsou vhodné pro připojení na pohybová čidla, nebo pro připojení na zařízení s častým spínáním. Časté spínání způsobuje zkrácení životnosti výbojky. Za časté spínání se považuje spínání výbojky v intervalu kratším než 20 minut.

Popis

Studiová výbojka s oboustrannou paticí. Náhrada za HTI 1500/D7/72

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.